Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7284.135

Extra fäste för profilskenor

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 7284.135 - Extra fäste för profilskenor med L-formade profilskenor

Motverkar användning av de i inbyggnadsvinkeln monterade profilskenorna vid ojämnt fördelad last, fastsättning direkt på 482,6 mm profilskenor (192) och på djupmonterade systemchassin.

Features

Art. nr.	DK 7284.135
Produktbeskrivning	Tilläggsmontage motverkar användning av de i inbyggnadsvinkeln monterade profilskenorna vid ojämnt fördelad last. De monteras direkt på 482,6 mm (19")-profilskenor och på de systemchassin (på det inre planet) som monterats i djupled.
Användningsområden	För komplettering av befintliga TS installationer för 800 mm breda TS nätverksskåp
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: TS Bredd: 800 mm
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Montagekrav	För det inre montageplanet behövs även TS systemchassi 17×73 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,6 kg
Bruttovikt	0,621 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Features

Produktbeskrivning	DK Extra fäste för profilskenor, 482.6 mm (19"), för L-formade profilskenor, för B: 800 mm för TS