
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7541.000

Jordningsskena, vertikal

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 7541.000 - Jordningsskena, vertikal för VX, VX IT

Med medföljande jordningskablar kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat, jordningsklämmorna är variabelt justerbara, strömbelastbarhet för skenan ca. 200 A.

Features

Art. nr.	DK 7541.000
Produktbeskrivning	Montage på 25 mm DIN-måttraster hos fördelare eller på 482,6 mm (19")-profilskenor är lätt möjligt. Med medföljande jordningsledare kan patchpanelens kabelanslutningsbygel jordas stjärnpunktsformat. Jordningsklämmorna är variabelt justerbara. Strömbelastbarhet ca 200 A hos skenan.
Leveransens omfattning	Jordningsskena av E-Cu 57 enligt DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 jordningsledningar 6 mm², L = 500 mm Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Längd: 545 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT TS Höjd: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,272 kg
Bruttovikt	1,472 kg
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeskrivning	DK Jordningsskena, vertikal, L: 545 mm, jordningsledningar: 15 x 6 mm², L: 500 mm, ledaranslutningsklämmor: 16 x 2,5–16 mm²