Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7829.200

Central jordningspunkt

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 7829.200 - Central jordningspunkt

För anslutning av jordningsband och flätband på vertikal och horisontell skåpprofil.

Features

Art. nr.	DK 7829.200
Produktbeskrivning	För anslutning av jordningsband, flätband på vertikal och horisontell skåpprofil. Anslutningsvinkel ansluts via 2 plåtskruvar med skåpramen samtidigt som en säker kontakt upprättas. Jordningsanslutningen sker via gängbultarna M8 x 20 mm.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	1 anslutningsvinkel 2 fastsättningsskruvar 1 fjäderbricka 1 mutter M8 1 kontaktbricka M8 1 underlagsbricka
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,037 kg
Bruttovikt	0,038 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Produktbeskrivning	DK Centraljordningspunkt

© Rittal 2026