Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8100.245

# Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# VX 8100.245 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | VX 8100.245 |
| Fördelar | Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare<br>Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement<br>Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp<br>Montage kan utföras av en person<br>Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd |
| Material | Stålplåt, 1,5 mm |
| Ytbehandling | Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Passar för | Skåptyp: VX<br>Höjd: = 2.000 mm<br>Djup: = 1.000 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Typ 12 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 40 kg |
| Bruttovikt | 46 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 140,07 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |

# Features

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Produktbeskrivning | VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2000x1000 mm, sheet steel |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | PCF-declaration |