Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.245

Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8106.245 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, stålplåt, för VX.

Features

Art. nr.	VX 8106.245
Fördelar	Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 IP 66
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	26 kg
Bruttovikt	29 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	86,73 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 2000×600 mm, stålplåt

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	PCF-declaration