Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TS 8173.235

# Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# TS 8173.235 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | TS 8173.235 |
| Fördelar | automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement<br>Enkel placering tack vare upphängningshjälp<br>Jordningsbultar med kontaktyta |
| Material | Stålplåt, 1,5 mm |
| Ytbehandling | Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida<br>Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm |
| Passar för | Skåptyp: TS<br>TS IT<br>Höjd: 800 mm<br>Djup: 600 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 11,2 kg |
| Bruttovikt | 12,4 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

# Features

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivning | TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 800x600 mm stålplåt |

© Rittal 2026