Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8188.235

Sidogavel, skruvbar, stålplåt

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8188.235 - Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

Fastskruvningsbara sidogavlar, stålplåt, för TS.

Features

Art. nr.	TS 8188.235
Fördelar	automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare med kontaktelement Enkel placering tack vare upphängningshjälp Jordningsbultar med kontaktyta
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Plandelshållare kan monteras antingen på skåpets insida eller utsida Utrustningsbar yta: Yttermått – 100 mm
Passar för	Skåptyp: TS TS IT Höjd: 1.800 mm Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	34 kg
Bruttovikt	35,2 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Features

Produktbeskrivning	TS Sidogavlar, fastskruvningsbara, för TS, TS IT, för BD: 1800x800 mm stålplåt

© Rittal 2026