Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8608.000

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8608.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.





Features

Art. nr.	VX 8608.000
Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Bakstycke Bottenplåtar Montageplåt 2 montageskenor 18 x 39 mm Lås: 3 mm dubbellås

© Rittal 2026

Features

Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Mått för montageplåt (B × H)	499 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	101,3 kg
Bruttovikt	105,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	295,42 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 600×2000×800 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan

Approvals

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklaration Konformitetsförklaring PCF-declaration