Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.205

Skiljevägg

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8609.205 - Skiljevägg för VX

För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.

Features

Art. nr.	VX 8609.205
Produktbeskrivning	För avskiljning av enstaka skåpceller. Genom ramsystemets symmetri kan skiljeväggen vid motsvarande mått även monteras bak i skåpet. Dubbel kantning runtom för stabilitet och montage av tätning.
Fördelar	Skiljeväggen kan även monteras baktill. Därmed kan t.ex. frekvensomriktare för värmeavledning med kylkropparna utanpå byggas in i en skiljevägg och skyddas/täckas via en täckkåpa.
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Montage sker på det yttre fastsättningsplanet Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad
Montagekrav	För ihopbyggnad i kombination med en skiljevägg krävs invändig inbyggnadsvinkel 8617500 eller utvändig ihopbyggnadsvinkel 8617502
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	11,953 kg
Bruttovikt	13,5 kg
Tullvarukod	94039910

Features

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Produktbeskrivning	VX Skiljevägg, för H/D: 2000×600 mm