Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




TS 8612.050


TS-systemchassin 17 x 73 mm

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

TS 8612.050 - TS-systemchassin 17 x 73 mm

För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.





Features

Art. nr.	TS 8612.050
Utförande	För det inre montageplanet och för montage på dörrar
Produktbeskrivning	För universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka i hålen och säkra.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsskruvar.
Längd	490 mm
Passar för dörrbredd	600 mm
Inbyggnadsmöjligheter	På vertikal TS, VX SE-skåpprofil: förhöjd runt om på det inre montageplanet På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled I TP med skena för inre utbyggnad: på bredden, för inre montageplan Sätts enkelt i och säkras som inbyggnadssats för hyllplan i TS, VX SE
Montagekrav	Vid inbyggnad i TP behövs skenan för inre utbyggnad

© Rittal 2026

Features

Passar för	Skåptyp: VX SE TP PC IW Bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2,008 kg
Bruttovikt	2,199 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	TS Systemchassi, 17 x 73 mm för inre montageplanet: för B/D: 500 mm för dörrbredd: 600 mm L: 490 mm

© Rittal 2026