Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8615.000

# Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# VX 8615.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 Golvskåp

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | VX 8615.000 |
| Material | Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm<br>Tak: Stålplåt, 1,5 mm<br>Dörr: Stålplåt, 2,0 mm<br>Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm<br>Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm<br>Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad<br>Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåpstomme<br>Dörr(ar)<br>Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd<br>Takplåt<br>Bakstycke<br>Bottenplåtar<br>Montageplåt<br>2 montageskenor 18 x 39 mm<br>Lås: 3 mm dubbellås |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Dimension | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 1.200 mm<br>Djup: 500 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 499 mm x 1.096 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Typklassning motsvarande 508A | Typ 1<br>Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Antal dörrar | 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 64,11 kg |
| Bruttovikt | 66 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 192,13 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | VX Golvskåp för ihopbyggnad, BHD: 600×1200×500 mm, stålplåt, med montageplåt, med enkeldörr på framsidan |

# Approvals

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Ytbehandling |
| Explanations | Tillverkarens deklaration<br>Konformitetsförklaring<br>PCF-declaration |