Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.190

Systemchassin 23 x 64 mm

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.190 - Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.





Features

Art. nr.	VX 8617.190
Produktbeskrivning	För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Fördelar	Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast Systemhålning på alla fyra sidor Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd 1800 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel

© Rittal 2026

Features

Passar för	Skåptyp: VX VX IT VX SE Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Passar för	Sockelsystem VX
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	7,2 kg
Bruttovikt	7,72 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	40,25
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 1800 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration

© Rittal 2026