Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8618.800

# Profil för kabelinföring, på mitten

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# VX 8618.800 - Profil för kabelinföring, på mitten

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | VX 8618.800 |
| Fördelar | Enkelt montage<br>Heltäckande hylla<br>Bra isolering av skåpets kablage |
| Användningsområden | För fastsättning i bottenplåtar |
| Material | Hård-PVC<br>Självslocknande<br>Temperaturbeständig upp till +60 °C<br>Tätning: PU-skum<br>Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm |
| Leveransens omfattning | Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler |
| Observera: | Det behövs två per kabelinföringspunkt<br>Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger) |
| Passar för | Skåptyp: VX: = 600 mm<br>Skåptyp: VX SE<br>Skåptyp: CX pulpetunderdel<br>Skåptyp: CX golvpulpet |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 0,16 kg |
| Bruttovikt | 0,167 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

# Features

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivning | VX Profil för kabelinföring, på mitten, för B: 600 mm |

© Rittal 2026