Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.812

Profil för kabelinföring, baktill

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8618.812 - Profil för kabelinföring, baktill

För direktmontage på bottenplåt och skåpram.

Features

Art. nr.	VX 8618.812
Produktbeskrivning	För direktmontage på bottenplåt och skåpram.
Fördelar	Enkelt montage Heltäckande hylla Bra isolering av skåpets kablage
Användningsområden	För direktmontage på bottenplåt och skåpram
Material	Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C Tätning: PU-skum Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Leveransens omfattning	null null
Observera:	Det behövs två per kabelinföringspunkt Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger)
Passar för	Skåptyp: VX: = 1.000 mm Skåptyp: VX SE Skåptyp: CX golvpulpet
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,26 kg
Bruttovikt	0,28 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivning	VX Profil för kabelinföring, baktill, för B: 1000 mm

© Rittal 2026