Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.821
EMC-bottenplåt

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.821 - EMC-bottenplåt för VX

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.

Features

Art. nr.	VX 8618.821
Produktbeskrivning	För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	1 bottenplåt med stansade hammarhuvuden 1 skjutbar bottenplåt 2 EMC-tätningar
Passar för	Skåptyp: VX Bredd: = 800 mm
Observera:	Ingen IP-skyddstyp som uppfyller standard är möjlig
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,5 kg
Bruttovikt	2,72 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX EMC gland plate, width 800 mm