
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




VX 8619.420
Kabelavlastningsskena

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8619.420 - Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, AX, PC, sockelsystem VX

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.



Features

Art. nr.	VX 8619.420
Produktbeskrivning	För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
Material	Stål
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure width 800 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure width 800 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd 800 mm
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd/-djup 800 mm, i kombination med hållar-/ distansstycke
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål	För sockelbredd 800 mm, i kombination med en mutter M8
Montagemöjligheter AX-sockel	För sockelbredd 800 mm

© Rittal 2026

Features

Passar för	Sockelsystem AX Sockelsystem VX Sockelsystem VX, rostfritt stål
Dimension	Längd: 754 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX SE AX CX pulpetunderdel CX golvpulpet Bredd: = 800 mm
Passar för bredd	800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,8 kg
Bruttovikt	4,061 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 800 mm

© Rittal 2026