
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# VX 8619.710

# Rails de montage 14 x 39 mm


État: 09.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

# VX 8619.710 - Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.







## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8619.710 |
| Description produit | Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Distance between fixing points | 375 mm |
| Convient à la largeur de porte | 500 mm |
| Possibilités de montage VX | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage AX | En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX<br>Dans la porte principale d'une armoire de largeur 1000 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une profondeur d'enveloppe de 500 mm<br>Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm |
| Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage AX en 3 parties | En profondeur de coffret 573 mm |
| Possibilités de montage CX | En partie supérieure et centrale du pupitre en profondeur, en association avec les rails d'aménagement intérieur CX<br>En partie inférieure du pupitre de profondeur 500 mm<br>En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage TP | En partie supérieure du pupitre pour construction en 3 parties en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD |
| Consigne de montage | Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX |
| Remarque | Des vis à tôle ou des vis auto-taraudeuses M5 sont nécessaires pour le montage des propres composants sur le rail de montage |
| Convient à | Type de coffret: VX<br>VX SE<br>TP<br>AX<br>Coffrets AX en polyester<br>Coffrets muraux AX en 3 parties<br>Pupitre monobloc CX<br>Pupitres CX<br>Suitable for width or height or depth: 500 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0,8 kg |
| Poids brut | 0,92 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 6,17 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | VX Rails de montage 14 x 39 mm, pour profondeur de porte : 500 mm |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | PCF-declaration |