Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Systemchassin 14 x 39 mm

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8619.710 - Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.







Features

Art. nr.	VX 8619.710
Produktbeskrivning	För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points	375 mm
Passar för dörrbredd	500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In door width 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In door width 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX I skåpsbredd 1000 mm i låsbar dörr
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 500 mm För skåpbredd 400 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast	In door width 500 mm

© Rittal 2026

Features

Montagemöjligheter AX 3-delat	För skåpdjup 573 mm
Inbyggnadsmöjligheter CX	I pulpetens över- och mittdel på djupet i kombination med skena för inre utbyggnad CX För pulpetunderdel vid skåpdjup 500 mm In door width 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter TP	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Montagekrav	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:	För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för	Skåptyp: VX VX SE TP AX AX plast Väggskåp AX, 3-delat CX golvpulpet Pulpetsystem CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,92 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,17
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 500 mm

Approvals

Approvals

Explanations	PCF-declaration