Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.803
Kabelinföringsplåtar


State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.803 - Kabelinföringsplåtar för VX

För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.



Features

Art. nr.	VX 8619.803
Produktbeskrivning	För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Antal hål	6
Passar för	Skåptyp: VX: = 1.200 mm Skåptyp: VX SE
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 i kombination med kabelinföringsmembran eller genomföringsögla
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,176 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX Kabelinföringsplåt, för B: 1200 mm