


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.025**

Plaques de socle avant/arrière avec  
pièces d'angle – 200 mm

État: 01.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8620.025 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 200 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, pupitres TP, PC, IW

Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | VX 8620.025  |
| Description produit         | Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition. |
| Matériaux                   | Pièce d'angle : tôle d'acier<br>Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier<br>Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique  |
| Couleur                     | RAL 9005   |
| Composition de la livraison | 4 pièces d'angle – hauteur 200 mm<br>4 couvercles d'angle<br>1 couvercle de juxtaposition<br>1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm<br>2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm<br>Matériel de fixation inclus   |
| Remarque                    | Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour l'équipement intérieur des socles   |
| Dimensions                  | Hauteur: 200 mm  |
| Convient à                  | Type de coffret: VX<br>Largeur: = 1.200 mm   |
| Poids/UE                    | 11 kg  |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emballage        | 2 p.          |
| Poids net                | 10.8          |
| Poids brut               | 10.97         |
| Numéro du tarif douanier | 94039910      |
| EAN                      | 4028177922143 |
| E-Number Sweden          | E3465058      |
| ECLASS 8.0               | 27182003      |

# Approbation

## Approbation UL + C-UL - FTTA