Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.710

OM-adapter

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.710 - OM-adapter med anslutningsledningar



Features

Art. nr.	SV 9340.710
Utförande	med anslutningsledning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 8
Märkström max.	40 A
Märkspänning	690 V, 3~
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Elektriska värden UL(SCCR)	30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, kombinerad motorstyrning max 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 63 A, NHJH/7
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Längd på anslutningskabel	130 mm
Typ av profilskena	utan bärram, 2 x 7,5 x 35 mm
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 75 mm Höjd: 208 mm

© Rittal 2026

Features

Profilskenor, antal/höjd	2 / 7,5 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,379 kg
Bruttovikt	0,396 kg
Kopparandel (kg/st)	0,088
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV OM-adapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 8, BH: 75x208 mm 2 HEtbyggnadslist, 2 metall profilskenor

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK