Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.730
# OM-adapter

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.730 - OM-adapter med anslutningsledningar



## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9340.730 |
| Utförande | med anslutningsledning |
| Material | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | Chassin: RAL 7035 |
| Anslutningsledningar (AWG) | AWG 8 |
| Märkström max. | 40 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| Observera: | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning |
| Elektriska värden UL(SCCR) | 30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7<br>30 kA – 480 V, kombinerad motorstyrning max 63 A, NHJH/7<br>65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7<br>65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 63 A, NLRV/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 63 A, NHJH/7 |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Längd på anslutningskabel | 130 mm |
| Typ av profilskena | Bärram, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V |
| Poltal | 3-polig |
| bärramsstöd | Yes |

# Features

| | |
|---|---|
| Dimension | Bredd: 55 mm<br>Höjd: 272 mm |
| Profilskenor, antal/höjd | 2 / 10 mm |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Bärram (B × H) | 55 mm x 237 mm |
| Godkännanden | UL |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,36 kg |
| Bruttovikt | 0,382 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,088 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV OM-adapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 8, BH: 55x272 mm bärarm, profilskenor TS 55D, TS 55-V |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |