Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Anslutningsadapter, kompletteringssats

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.324 - Anslutningsadapter, kompletteringssats för 4-polig uppbyggnad

1-polig tillsatsmodul för komplettering av den 3-poliga anslutningsadaptern (SV 9342.310/9342.320) för 4-polig uppbyggnad.

Features

Art. nr.	SV 9342.324
Produktbeskrivning	1-polig tillsatsmodul för komplettering av den 3-poliga anslutningsadaptern för 4-polig uppbyggnad.
Material	Övertäckning: ABS Chassi: Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkström max.	1 600 A
Märkspänning	690 V, 1~
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, effektbrytare max 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Poltal	1-polig
Passar till art. nr.	9342.320
Dimension	Bredd: 85 mm Höjd: 270 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 5 mm skentjocklek (B x H)	65 x 27 mm

Features

Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	65 x 22 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 10 mm skentjocklek (B x H)	65 x 22 mm
För skentjocklek	240 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,199 kg
Bruttovikt	1,271 kg
Kopparandel (kg/st)	0,136
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV Anslutningsadapter, 1600 A, 690 V, 1-polig, tillsatsmodul, för SV 9342320 (4-polig utbyggnad) klämutrymme BH: 65x22/27 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK