Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.550

CB-apparatadapter

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.550 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Features

Art. nr.	SV 9342.550
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Beröringsskydd Profildelar
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	125 A
Märkspänning	690 V, 3~
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, effektbrytare max 125 A, DIVQ/7
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 90 mm Höjd: 225 mm
Anslutning av rundledare	35 - 120 mm²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	18,5 x 15,5 mm

© Rittal 2026

Features

Passar för tillverkare (typ)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,819 kg
Bruttovikt	0,847 kg
Kopparandel (kg/st)	0,202
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB-apparatadapter, 125 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK