Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.570
Anslutningsvinkel

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.570 - Anslutningsvinkel för CB-apparatadapter

Förkontakterade, laminerat flatkoppar för anslutning av gängse effektbrytare.



Features

Art. nr.	SV 9342.570
Produktbeskrivning	Förkonfektionerat, laminerat flatkoppar för anslutning av gängse effektbrytare (MCCB).
Material	Elektrolytkoppar F20
Observera:	Universell användning för apparatadaptrar med en måttdifferens på 20 ± 5 mm mellan profilskenan och kontaktplanets överkant.
Passar till art. nr.	9342.500 9342.510 9342.540 9342.550
Utförande i laminerad flatkoppar	Antal lameller: 6 Lamellbredd: 9 mm Lamelltjocklek: 0,8 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,096 kg
Bruttovikt	0,103 kg
Kopparandel (kg/st)	0,032
Tullvarukod	85446010

Features

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Produktbeskrivning	SV Anslutningsvinkel, för CB-apparatadapter, SV 9342500/510/540/550

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK