


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130

Traverse de montage

État: 26.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 8800.130
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	590 mm
Possibilités de montage VX SE	En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage AX	En hauteur de coffret 700 mm et en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur d'enveloppe de 600 mm
Possibilités de montage PC	En largeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur

Caractéristiques

Possibilités de montage IW	En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage TS	En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage TP	En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Convient à	Type de coffret: TS VX SE TP PC IW AX Largeur/profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	5,86 kg
Poids brut	6,165 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 600 mm, longueur : 590 mm

Approbation

Explications	PCF-declaration
--------------	-----------------