Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.030

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9343.030 - NH-säkringslastfrånskiljare med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)

Features

Art. nr.	SV 9343.030
Utförande	med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ) För 60 mm samlingsskensystem med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 20 mm Anslutningsutrymmets höjd: 5 mm
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8
Märkström max.	160 A
Märkspänning	400 V - 690 V, 3~
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm
Anslutning av rundledare	10 - 95 mm²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Poltal	3-polig

© Rittal 2026

Features

med elektronisk säkringsövervakning (ESÖ)	Yes
Tvärsnitt rundledare	10 - 95 mm²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,927 kg
Bruttovikt	1,029 kg
Kopparandel (kg/st)	0,2
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 400-690 V, 3-polig, skruv M8, med elektronisk säkringsövervakning

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK