Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9343.110

# NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9343.110 - NH-säkringslastfrånskiljare

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9343.110 |
| Utförande | För 60 mm samlingsskensystem |
| Material | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94<br>Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar |
| Färg | Chassin: RAL 7035<br>Lock: RAL 7035/7001 |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor | Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm<br>Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Observera: | Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”. |
| Kabelutgång | uppe/nedtill |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Skruv M10 |
| Märkström max. | 250 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| För NH-storlek | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser) |
| Dimension | Bredd: 184 mm<br>Höjd: 298 mm |
| Anslutning av rundledare | 10 - 150 mm² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Tvärsnitt rundledare | 10 - 150 mm² |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,258 kg |
| Bruttovikt | 2,32 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,44 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivning | SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 690 V , 3-polig, skruv M10 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |