Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.000

NH-säkringslastfrånskiljare

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.000 - NH-säkringslastfrånskiljare

Features

Art. nr.	SV 9344.000
Utförande	För placering på montageplåt
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94 Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor	Anslutningsutrymmets bredd: 13 mm Anslutningsutrymmets höjd: 13 mm
for mounting plate assembly	Yes
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UR-användning. Användning enligt UR endast i kombination med ”Special Purpose Fuses”.
Kabelutgång	uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	160 A
Märkspänning	690 V, 3~
För NH-storlek	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension	Bredd: 106 mm Höjd: 194 mm
Anslutning av rundledare	4 - 95 mm²
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	4 - 95 mm²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,7 kg

© Rittal 2026

Features

Bruttovikt	0,74 kg
Kopparandel (kg/st)	0,15
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, tunnelklämma, för placering på montageplåt

Approvals

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK