Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9514.050

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PK 9514.050 - Polykarbonatlådor PK med förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.





Features

Art. nr.	PK 9514.050
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningspluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Dimension	Bredd: 180 mm Höjd: 110 mm Djup: 90 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-kod	IK08

© Rittal 2026

Features

Kabelinföring (antal x Ø)	M20 M20/M25 M32/M40
Antal metriska förpräglingar	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,77 kg
Bruttovikt	0,863 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 180x110x90 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, med förpräglingar, med grått lock

Approvals

Approvals	C-UL DNV UL
Explanations	Konformitetsförklaring