Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9517.000

Polykarbonatlådor PK

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

PK 9517.000 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.





Features

Art. nr.	PK 9517.000
Utförande	PK-kapsling med stängt lock
Produktbeskrivning	Omgivningstemperatur för användning: −35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna.
Material	Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat Grått lock: glasfiberförstärkt polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning Lockskruvar: Polyamid Tätningspluggar: polyetylen
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med lock Lockskruvar Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar
Dimension	Bredd: 182 mm Höjd: 180 mm Djup: 90 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X

© Rittal 2026

Features

IK-kod	IK08
Driftstemperatur	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polykarbonat
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,542 kg
Bruttovikt	0,64 kg
Tullvarukod	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	PK Polykarbonatlådor, BHD: 182x180x90 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med grått lock

Approvals

Approvals	C-UL DNV UL
Explanations	Konformitetsförklaring