Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# PK 9522.100

# Polykarbonatlådor PK

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# PK 9522.100 - Polykarbonatlådor PK utan förpräglingar

Väggskåp av glasfiberfiberförstärkt polykarbonat. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll tack vare lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.





## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | PK 9522.100 |
| Utförande | PK-kapsling med transparent lock |
| Produktbeskrivning | Omgivningstemperatur för användning: −35 °C till +80 °C. De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna. |
| Material | Skåp: glasfiberförstärkt polykarbonat<br>Transparent lock: Polykarbonat, omgivande inskummad PU-tätning<br>Lockskruvar: Polyamid<br>Tätningspluggar: polyetylen |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock<br>Lockskruvar<br>Tätningspluggar för väggfastsättningsskruvar |
| Dimension | Bredd: 254 mm<br>Höjd: 180 mm<br>Djup: 165 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |

# Features

| | |
|---|---|
| IK-kod | IK08 |
| Driftstemperatur | -35 °C...80 °C |
| Grundmaterial | Polykarbonat |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,92 kg |
| Bruttovikt | 1,12 kg |
| Tullvarukod | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | PK Polykarbonatlådor, BHD: 254x180x165 mm glasfiberförstärkt polykarbonat, utan förpräglingar, med transparent lock |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Explanations | Konformitetsförklaring |