Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9617.000

# Mini-PLS apparatadapter

State: 2026-11-28 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# SV 9617.000 - Mini-PLS apparatadapter

Maximal märkström på 12 A till 100 A.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9617.000 |
| Material | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Anslutningsledningar (AWG) | AWG 10 |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| Märkström max. | 40 A |
| Dimension | Bredd: 54 mm<br>Höjd: 160 mm |
| Profilskenor, antal/höjd | 1 / 15 mm |
| Passar för tillverkare (typ) | ABB<br>Eaton<br>MS450 max. 40 A<br>PKZM4 max. 40 A |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,33 kg |
| Bruttovikt | 0,374 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,046 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 54x160 mm profilskenor H: 15 mm |

© Rittal 2026

# Approvals

| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| --- | --- |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |

© Rittal 2026