Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Mini-PLS säkringselement Diazed/ Neozed

State: 2026-11-26 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9630.000 - Mini-PLS säkringselement Diazed/Neozed

Märkström 63 A.





Features

Art. nr.	SV 9630.000
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 9011 Skydd: RAL 7035
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	D 02-E 18 (passhylsa)
Märkspänning	400 V
Märkström max.	63 A
Dimension	Bredd: 38 mm Höjd: 160 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 16 mm²
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,316 kg

© Rittal 2026

Features

Kopparandel (kg/st)	0,11
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Produktbeskrivning	SV Mini-PLS säkringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passhylsa, inklusive beröringsskydd

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring