Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.220
Apparatprofilskenmodul

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.220 - Apparatprofilskenmodul

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.220
Produktbeskrivning	För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 500 mm Höjd: 450 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 2 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Antal profilskenor 35/15	3
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,67 kg
Bruttovikt	2,68 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Moduler med profilskenor (ISV), 2 BE (500 mm, 3 HE (450 mm, 3 profilskenor)

© Rittal 2026

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK