Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.250
Norminsatsmodul

State: 2026-11-29 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9666.250 - Norminsatsmodul

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

Features

Art. nr.	SV 9666.250
Produktbeskrivning	För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material	Skydd: Polystyrol DIN-skena: Stålplåt, förzinkad Skydd: Polystyrol
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 250 mm Höjd: 300 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 1 Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2 Max. delningsenheter á 18 mm: 24
Antal profilskenor	2
Antal hål	2
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,813 kg
Tullvarukod	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivning	SV Norminsatsmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm, 2 x 12 delningsenheter)

© Rittal 2026

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK