Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.723
Tvärprofil ISV

State: 2026-11-27 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.723 - Tvärprofil ISV för VX

För horisontell indelning av bärramen i VX/TS skåp.

Features

Art. nr.	SV 9666.723
Produktbeskrivning	För horisontell indelning av bärramen i skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Dimension	Bredd: 750 mm
Modell	Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,81 kg
Bruttovikt	1,01 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Tvärprofil, 3 BE (750 mm, för TS, SE

© Rittal 2026