Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.070

NH-lastfrånskiljarlist

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9677.070 - NH-lastfrånskiljarlist

3-polig, för skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Features

Art. nr.	SV 9677.070
Utförande	3-polig kopplingsbar
Funktion	Användaroberoende omkoppling genom automatisk momentkontakt Säker frånkoppling av kontakter genom dubbla brytställen
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 Kontaktbanor: delvis silverbelagd hårdkoppar
Färg	Chassin: RAL 7035 Lock: RAL 7001 Handtag: RAL 7016
För NH-storlek	00
För skensystem med centrumavstånd	185 mm
Kabelutgång	uppe
Anslutningstyp (elektrisk)	Skruv M8
Installation type	Klämfäste
Poltal	3-polig
Märkspänning	800 V (AC), 3~
Märkström max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
För montage av mättransformator	Yes
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 676 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 95 mm²

© Rittal 2026

Features

Passar för samlingsskenor	Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,82 kg
Bruttovikt	5,02 kg
Kopparandel (kg/st)	1,072
Tullvarukod	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivning	SV NH-lastfrånskiljarlist, stl. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, skruv M8, 185 mm, kabelutgång upptill, klämfäste

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK