Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208
Montagehållist

State: 2026-11-24 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9681.208 - Montagehållist för deldörr

För montage i efterhand på deldörrar, med 25 mm hålningsraster för individuell påbyggnad på dörrens baksida, som t.ex. kabelkanaler, slanghållare m.m.



Features

Art. nr.	SV 9681.208
Produktbeskrivning	För montage i efterhand på deldörrar. Montagehållisterna har 25 mm raster och kan användas för individuella påbyggnader, som t.ex. kabelkanaler och slanghållare på dörrens baksida. Montagehållistens håldiameter: 4,5 mm.
Material	Stålplåt, 1 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	598 mm
Dimension	Längd: 598 mm
Passar för	Bredd: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	1,9 kg
Bruttovikt	1,914 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivning	SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm