Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.681
Delmontageplåt

State: 2026-11-23 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SV 9683.681 - Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Features

Art. nr.	SV 9683.681
Utförande	sluten
Produktbeskrivning	För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras.
Material	Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd	150 mm
Dimension	Bredd: 702 mm Höjd: 143 mm
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,4 kg
Bruttovikt	2,76 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	10,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

Features

Produktbeskrivning	SV Partial mounting plate, WH: 702x143 mm, solid, for VX (W: 800 mm)