Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

BG 1585.520

Rozvodnicové skříňky BG

State: 25.1.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1585.520 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnicové moduly téměř všech značek.

Features

Obj. č.	BG 1585.520
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích
Protection category NEMA	NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 65
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 300 mm Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Pozice dveřního dorazu	vlevo
Počet nosných lišt	2
Výřezy (počet × Ø)	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

Features

Zavedení kabelů (počet x Ø)	2 x M12 M20 M25
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	3.854
Brutto hmotnost	3.9
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177266780
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě