Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.011

Prvok trvalého osvetlenia LED

State: 23.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

SG 2372.011 - Prvok trvalého osvetlenia LED pre signálne stĺpiky, modulárne

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system.

Features

Obj. č.	SG 2372.011
Prevedenie	Prvok trvalého osvetlenia LED
Výhody	S vyžarovaním signálu v rozsahu 360° vďaka optimalizovanej prizmatickej technike Konfigurácia až piatich prvkov pri rovnakom napätí.
Popis funkcie	Možná je modulárna konštrukcia s prípojnými, optickými, akustickými prvkami a popisovacou tabuľkou
Materiál	Skriňa z polyamidu Sférický kryt: polykarbonát transparentný
Farba	Zelená
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Menovité prevádzkové napätie	24 V (AC/DC)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,072 kg
Brutto hmotnosť	0,073 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Popis výrobku	SG LED optický prvok s trvalým svetlom, zelený.

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity