Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3127.100

# Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm

State: 24.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

# SK 3127.100 - Výmenník tepla vzduch-vzduch TopTherm nástenný, s regulátorom

Fully wired wall-mounted heat exchanger unit with controller and digital temperature display.

## Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | SK 3127.100 |
| Prevedenie | nástenná montáž |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité použitie<br>Nasadzovacia pripojovacia svorkovnica<br>Bezpotenciálový kontakt slúžiaci na indikáciu poruchy pri prekročení teploty<br>Vŕtacia šablóna<br>Upevňovací materiál |
| Merný tepelný výkon | 30 W/K |
| Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu) | Vonkajší okruh pri 50 Hz: 480 m³/h<br>Vonkajší okruh pri 60 Hz: 525 m³/h<br>Vnútorný okruh pri 50 Hz: 480 m³/h<br>Vnútorný okruh pri 60 Hz: 525 m³/h |
| Menovité prevádzkové napätie | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Menovitý prúd max. | Pri 50 Hz: 0,56 A<br>Pri 60 Hz: 0,68 A |
| Rozmery | Šírka: 400 mm<br>Výška: 950 mm<br>HĺBka: 205 mm |
| Predradené istenie | Istič/tavná poistka: 2 A |
| Regulácia teploty | Electronic control with digital display (factory setting +35 °C) |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -5 °C...55 °C |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | Internal circuit IP 54<br>External circuit IP 34 |

# Features

| | |
|---|---|
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 18,413 kg |
| Brutto hmotnosť | 19,382 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Číslo colnej sadzby | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002514 |
| ETIM 8 | EC002514 |
| ECLASS 8.0 | 27180711 |
| Popis výrobku | SK výmenník tepla vzduch/vzduch TopTherm, montáž na stenu s ovládaním, 30 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 400 x 950 x 205 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |