Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3239.200

Výstupní mřížka

State: 30.1.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

SK 3239.200 - Výstupní mřížka Standardní

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.

Features

Obj. č.	SK 3239.200
Materiál	ABS
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Výstupní mřížka Filtrační vložka z netkané textilie
Montážní výřez	Šířka výřezu: 177 mm Výška výřezu: 177 mm
Vhodné pro obj. č.	SK 3239.1xx
Rozměry	Šířka: 204 mm Výška: 204 mm Hloubka: 24 mm
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě

Features

Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.36
Brutto hmotnost	0.4
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177651852
E-Number Sweden	E3404360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	Prohlášení o shodě