Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.100

Vodiaci rám

State: 24.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

SK 3355.100 - Vodiaci rám pre zásuvné ventilátory Vario

Guide frame for Vario rack-mounted fan: Installation directly in the subrack or using two mounting brackets on the 482.6 mm (19") mounting angles.



Features

Obj. č.	SK 3355.100
Rozsah dodávky	Vodiaci rám Vrátane konektora a zapojeného prívodného kábla Montážny uholník pre voliteľnú montáž na 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu Upevňovací materiál
Dĺžka prívodného kábla	3 m
Vhodný pre obj. č.	3350.230 3351.230 3352.230
Elektrické pripojenie	115 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,88 kg
Brutto hmotnosť	0,905 kg
Číslo colnej sadzby	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Features

Popis výrobku	Rám SK, pre zásuvný ventilátor Vario, SK 3350/3351/3352.230, pre 115 V, 50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ