Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.638

Dutinky

State: 13.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

AS 4051.638 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Features

Obj. číslo	AS 4051.638
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	10 mm
Průřez	20
Vnitřní průměr	2,6 mm
Pro průřez	0,5 mm²
Barevné značení DIN	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1 kg
Brutto hmotnost	0,094 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pro konfekcionování vodičů, 0,5 mm², AWG 20, bílá, 10 mm, volné (10 balení à 100 kusů), 1 000 kusů

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR