Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.638

Dutinky

State: 18.10.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

AS 4051.638 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Features

Obj. č.	AS 4051.638
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	bílá
Délka	10 mm
Průřez	20
Vnitřní průměr	2,6 mm
Pro průřez	0,5 mm²
Barevné značení DIN	Yes
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodné pro obj. č.	4051.205 4051.210
Způsob dodání	volné (10 balení à 100 kusů)
Balení	1 000 ks
Netto hmotnost	1
Brutto hmotnost	0.094
Číslo celní sazby	85369010
EAN	4028177815865
ETIM 9	EC000005

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR