
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.641

Dutinky

State: 24.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.641 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4051.641
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	šedá
Dĺžka	10 mm
Prierez	18
Vnútorný priemer	2,8 mm
Pre prierez	0,75 mm²
Farebné značenie DIN	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.	4051.205 4051.210
Spôsob dodania	Loose (10 packs of 100)
Balenie	1 000 pc(s).
Netto hmotnosť	1 kg
Brutto hmotnosť	0,11 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

© Rittal 2026

Features

ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 0,75 mm², AWG 18, sivá, 10 mm, voľné (10 balení po 100 kusov), 1000 kusov

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR