Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.682

Dutinky

State: 26.11.2026 (Source: www.rittal.com/sk-sk)

AS 4051.682 - Dutinky voľné

With plastic collar.

Features

Obj. č.	AS 4051.682
Technické údaje	Teplotne odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínované Plastový lem: polypropylén
Farba	biela
Dĺžka	10 mm
Prierez	20
Vnútorný priemer	2,9 mm
Farebné značenie DIN	Yes
Multinorm	Yes
Poznámka	Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi. Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania	Loose
Balenie	500 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,041 kg
Číslo colnej sadzby	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Popis výrobku	Dutinky pre spracovanie vodiča 0,5 mm², biele, voľné, 10 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR