Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 4139.350

Komfortní svítidlo

State: 26.11.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

SZ 4139.350 - Komfortní svítidlo

Napájecí napětí: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Features

Obj. č.	SZ 4139.350
Provedení	s dveřním polohovým spínačem
Rozsah dodávky	Komfortní svítidlo Světelný zdroj Kryt osvětlení Včetně upevňovacího materiálu Integrovaný dveřní polohový spínač
Jmenovitý příkon	30 W
Ballast	Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí
Možnosti připojení	Napájení pomocí konektoru Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
Integrovaný dveřní polohový spínač	Yes
Světelný zdroj	Zářivka, patice G13
Třída ochrany	I (ochranný vodič)
Spínač (typ)	Integrovaný spínač zap./vyp./dveřní polohový spínač
Light cover	Yes
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	1000 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s

Features

Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily bočně od stropního rámu: přímé
Rozměry	Šířka: 987 mm Výška: 117 mm Hloubka: 50 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Provedení zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2
Brutto hmotnost	2.26
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177320765
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK